


KEITTIÖTILOJEN SIIVOUS

TOIMIVA. PUHDAS. TEHOKAS.



LISÄRESURSSIJA



- MSDS
- SEINÄTAULUT
- TUOTEOPPAAT



KATSO TARKEMMAT TUOTTEEN KÄYTTÖTIEDOT
PUHDISTUSSUUNNITELMASTA

Euroopan pääkonttori
Ecolab
Richtristr. 7
CH-8304 Wallisellen

Oy Ecolab Ab
PO Box 123 (Palkkatiekatuportti 1)
00241 Helsinki
Suomi

www.topclin.com

1. ASTIANPESU

Machine Detergent / Rinse

Koneastianpesuaine ja huuhtelukirkaste Käytettäväksi astianpesukoneen annostelijan kanssa



Manual Dish

Käsiastianpesuaine.



2. RASVANPOISTO

Oven & Grill

Uunin ja grillin puhdistus- ja rasvanpoistoaine



Degreaser

Laajakäyttöinen pintojen puhdistus- ja rasvanpoistoaine



3. KEITTIÖN PINNAT

Des

Pintojen puhdistus- ja desinfointiaine



Des Spray

Käyttövalmis pintojen puhdistus- ja desinfointiaine



Multi Purpose

Laajakäyttöinen yleispuhdistusaine käsi- ja koneetymenetelmiin



Glass

Lasin ja kaikkien kovien pintojen puhdistusaine, myös ruostumaton teräs



Katso aina tuotelehdestä tarkka annosteluohje. Yllä oleva ohje perustuu 30ml:n annostelupumpulle.

TOPCLIN
PROFESSIONAL

POWERED BY
ECOLAB

YLEISTILOJEN SIIVOUS

TOIMIVA. PUHDAS. TEHOKAS.



LISÄRESURSSIJA



- MSDS
- SEINÄTAULUT
- TUOTEOPPAAT



KATSO TARKEMMAT TUOTTEEN KÄYTTÖTIEDOT
PUHDISTUSSUUNNITELMASTA

Euroopan pääkonttori
Ecolab
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Oy Ecolab Ab
PO Box 123 (Palkkatilanportti 1)
00241 Helsinki
Suomi

www.topclin.com

1. PINTA

Surface / Surface HD

Yleispuhdistusaine kaikille kosteutta
kestäville pinnoille.



Multi-Purpose

Laajakäyttöinen yleispuhdistusaine käsi-
ja koneytömenetelmiin



Glass

Lasin ja kaikkien kovien pintojen puhdistusaine, myös
ruostumaton teräs



Des Spray

Käyttövalmis pintojen puhdistus- ja desinfiointiaine



Des

Pintojen puhdistus- ja desinfiointiaine



2. SANITEETTITILAT

Sanitary / Sanitary HD

Saniteettitilojen
puhdistus- ja kalkinpoistoaine



Des Sanitary

Saniteettitilojen puhdistus- ja desinfiointiaine



3. LATTIA

Multi Purpose / Floor

Laajakäyttöinen yleispuhdistusaine käsi-
ja koneytömenetelmiin



Katso aina tuotelehdessä tarkka annosteluohje. Yllä oleva ohje perustuu 30ml:n annostelupumpulle.

TOPCLIN
PROFESSIONAL

POWERED BY
ECOLAB